


品番：**EA824TA-12**

品名：[EA824TA-1、-10用] 41mm 替刃



販売価格	8,470円 (税抜) / 9,317円(税込)		
カタログ価格	8,470円(税抜) / 9,317円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/22 12:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0977ページ		



仕様

メーカー	トップ工業(TOP)	型番	TNC-40C
適応塩ビ管	VP管:50~100 VU管:40~200	外径	41mm
穴径	10mm	重量	15g

塩ビ管内径カッターシリーズ専用の替刃

立ち上げ塩ビ管の内径切断に

焼き入れ基盤を使用しているため、切断時にたわみが発生せず安定した切断作業が行えます。

厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製

<注意>

- ・電動ドリル・充電ドリルは必ず正回転で切断してください。
- ・充電ドリル12V以上でご使用ください。
- ・作業中は必ず保護メガネを着用して下さい。
- ・替刃やガイドカラーを交換した際は、ナットをしっかり締めて作業を行って下さい。
- ・カッターは使用時に熱を発生しますので、素手で触らないで下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.