

品番：EA824W-24A

品名：24x210mm オーガービット



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,280円(税抜) / 2,508円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,280円(税抜) / 2,508円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/08/15 08:17現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|--------------------|---------|-----|-------|
| サイズ | 24mm | 全長 | 210mm |
| シャンク径 | 10mm | 有効長 | 140mm |
| 適正回転数 | 1500rpm | 材質 | 普通鋼 |
| 六角シャンク | | | |
| 一般木材用 | | | |
| 電気ドリル、インパクトドライバー対応 | | | |
| 浅穴から少し深めの穴あけ | | | |

代替品

| | |
|--|---------------------------------|
|  | 品番 EA824WG-224 コメント 24x250mm |
|--|---------------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.