


品番 : EA824W-27A

品名 : 27x210mm オーガービット



販売価格	2,570円(税抜) / 2,827円(税込)		
カタログ価格	2,570円(税抜) / 2,827円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/15 17:11現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0959ページ		



仕様

用途	浅穴から少し深めの穴あけに	サイズ	27mm
全長	210mm	有効長	140mm
六角シャンク	10mm	適用材	一般木材
適用機種	・電気ドリル ・インパクトドライバ14.4V以上(13mmまで) ・ドリルドライバ(ハンドル付・18V以上)	適正回転数	1500rpm以下
材質	普通鋼		
ショートより深く、ドリルより浅い穴をあける、先端先ネジタイプのビット			
先ネジの回転力をを利用して、押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能			
片刃片爪タイプ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.