


品番：EA824W-30A

品名：30x210mm オーガービット



販売価格	2,860円(税抜)／3,146円(税込)			
カタログ価格	2,860円(税抜)／3,146円(税込)			
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/10 17:26現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0996ページ			



仕様

用途	浅穴から少し深めの穴あけに	サイズ	30mm
全長	210mm	有効長	140mm
六角シャンク	10mm	適用材	一般木材
適用機種	・電気ドリル ・インパクトドライバ14.4V以上(13mmまで) ・ドリルドライバ(ハンドル付・18V以上)	適正回転数	1500rpm以下
材質	普通鋼		
ショートより深く、ドリルより浅い穴をあける、先端先ネジタイプのビット			
先ネジの回転力を利用して、押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能			
片刃片爪タイプ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.