


品番 : EA824W-33A

品名 : 33x210mm オーガービット



販売価格	4,400円(税抜) / 4,840円(税込)		
カタログ価格	4,400円(税抜) / 4,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/15 20:01現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0959ページ		



仕様

用途	浅穴から少し深めの穴あけに	サイズ	33mm
全長	210mm	有効長	140mm
六角シャンク	12mm	適用材	一般木材
適用機種	・電気ドリル ・インパクトドライバ14.4V以上(13mmまで) ・ドリルドライバ(ハンドル付・18V以上)	適正回転数	1500rpm以下
材質	普通鋼		

ショートより深く、ドリルより浅い穴をあける、先端先ネジタイプのビット

先ネジの回転力をを利用して、押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能

片刃片爪タイプ

代替品

	品番	EA824WP-33A
	コメント	33x330mm

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.