

品番：EA824W-36A

品名：36x210mm オーガービット



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 5,790円(税抜)／6,369円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 5,790円(税抜)／6,369円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2025/08/15 08:20現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0996ページ                      |      |   |



仕様

|                    |         |     |       |
|--------------------|---------|-----|-------|
| サイズ                | 36mm    | 全長  | 210mm |
| シャンクサイズ            | 12mm    | 有効長 | 140mm |
| 適正回転数              | 1500rpm | 材質  | 普通鋼   |
| 六角シャンク             |         |     |       |
| 一般木材用              |         |     |       |
| 電気ドリル、インパクトドライバー対応 |         |     |       |
| 浅穴から少し深めの穴あけ       |         |     |       |

代替品

|  |      |             |
|--|------|-------------|
|  | 品番   | EA824WP-36A |
|  | コメント | 36x330mm    |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.