


品番：EA824W-8A

品名：8x170mm オーガービット



販売価格	1,090円(税抜)／1,199円(税込)		
カタログ価格	1,090円(税抜)／1,199円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/02/15 17:11現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0959ページ		



仕様

用途	浅穴から少し深めの穴あけに	サイズ	8mm
全長	170mm	有効長	100mm
六角シャンク	6.35mm	適用材	一般木材
適用機種	・電気ドリル ・インパクトドライバ14.4V以上(13mmまで) ・ドリルドライバ(ハンドル付・18V以上)	適正回転数	3,000rpm以下
材質	普通鋼		

ショートより深く、ドリルより浅い穴をあける、先端先ネジタイプのビット

先ネジの回転力を利用して、押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能

片刃片爪タイプ

代替品

	品番EA824WG-207 コメント8x170mm
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.