

品番：EA824WG-104

品名：4x 80mm 木工用ショートビット



販売価格	990円(税抜) / 1,089円(税込)		
カタログ価格	990円(税抜) / 1,089円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/18 02:25現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0959ページ		



仕様


用途	木材の浅い貫通穴あけに	先端サイズ	4mm
全長	80mm	有効長	45mm
軸径(六角シャンク)	6.35mm	適用材	一般木材
適用機種	・インパクトドライバ14.4V以上 ・ドリルドライバ14.4V以上	適正回転数	3000rpm以下
材質	普通鋼		

ドリル先端が先ネジタイプのインパクトビット

先ネジとケガキ刃を従来ドリルより小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を軽減。バッテリー寿命が20%UP

先ネジの回転力を利用して、押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能

代替品

	品番	EA824BZ-4
	コメント	4x80mm マルチドリル

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.