

品番：EA824WG-109

品名：9x100mm 木工用ショートビット



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 960円(税抜) / 1,056円(税込) | | |
| カタログ価格 | 960円(税抜) / 1,056円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/18 02:46現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0959ページ | | |



仕様

| | | | |
|------------|--------------------------------------|-------|-----------|
| 用途 | 木材の浅い貫通穴あけに | 先端サイズ | 9mm |
| 全長 | 100mm | 有効長 | 60mm |
| 軸径(六角シャンク) | 6.35mm | 適用材 | 一般木材 |
| 適用機種 | ・インパクトドライバ14.4V以上 ・ドリルドライバ14.4V以上 | 適正回転数 | 3000rpm以下 |
| 材質 | 普通鋼 | | |

ドリル先端が先ネジタイプのインパクトビット

先ネジとケガキ刃を従来ドリルより小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を軽減。バッテリー寿命が20%UP

先ネジの回転力を利用して、押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.