

品番：EA824WG-125

品名：25x130mm 木工用ショートビット



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,310円(税抜) / 2,541円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 2,310円(税抜) / 2,541円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 4 (2026/06/17 22:57現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0959ページ                      |      |   |



#### 仕様

|            |                                      |       |           |
|------------|--------------------------------------|-------|-----------|
| 用途         | 木材の浅い貫通穴あけに                          | 先端サイズ | 25mm      |
| 全長         | 130mm                                | 有効長   | 80mm      |
| 軸径(六角シャンク) | 6.35mm                               | 適用材   | 一般木材      |
| 適用機種       | ・インパクトドライバ14.4V以上<br>・ドリルドライバ14.4V以上 | 適正回転数 | 3000rpm以下 |
| 材質         | 普通鋼                                  |       |           |

ドリル先端が先ネジタイプのインパクトビット

先ネジとケガキ刃を従来ドリルより小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を軽減。バッテリー寿命が20%UP

先ネジの回転力を利用して、押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.