品番：EA824WG-127

品名：27x130mm オーガービット(ｲﾝﾊﾟｸﾄﾄﾞﾘﾙ用)



販売価格	2,720円（税抜）／ 2,992円（税込）			
カタログ価格	2,720円（税抜）／2,992円(税込)			
在庫数	最新在庫：3　（2025/05/06 00:41現在）			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0996ページ			

仕様

最大回転数	3000rpm以下	先端サイズ	27mm
全長	130mm	有効長	80mm
軸径(六角シャンク)	6.35mm	材質	普通鋼
用途	木材の穴あけ作業	適応工具	充電式インパクトドライバ、電気ドリル
特長	・ショートタイプのインパクトビット ・両刃両爪タイプ。構造用合板28mm厚も穴あけ可能 ・先ネジを小さくし、ケガキ刃を低くすることで、切削抵抗が軽減。 ・バッテリーが長持ちするので、インパクトドライバでの使用に最適。		

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.