


品番：EA824WG-128

品名：28x130mm オーガービット(インパクトドリル用)



販売価格	3,080円(税抜)／3,388円(税込)		
カタログ価格	3,080円(税抜)／3,388円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2025/05/05 20:16現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0996ページ		



仕様

最大回転数	3000rpm以下	先端サイズ	28mm
全長	130mm	有効長	80mm
軸径(六角シャンク)	6.35mm	材質	普通鋼
用途	木材の穴あけ作業	適応工具	充電式インパクトドライバ、電気ドリル
特長	・ショートタイプのインパクトビット ・両刃両爪タイプ。構造用合板28mm厚も穴あけ可能 ・先ネジを小さくし、ケガキ刃を低くすることで、切削抵抗が軽減。 ・バッテリーが長持ちするので、インパクトドライバでの使用に最適。		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.