


品番：EA824WG-203

品名：3x 60mm 木工用オーガービット



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,100円(税抜) / 1,210円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,100円(税抜) / 1,210円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/06/18 05:32現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0959ページ                      |      |   |



#### 仕様

|        |                                      |       |            |
|--------|--------------------------------------|-------|------------|
| 用途     | 木材の少し深めの貫通穴あけに                       | 先端サイズ | 3mm        |
| 全長     | 110mm                                | 有効長   | 60mm       |
| 六角シャンク | 6.35mm(1/4")                         | 適用材   | 一般木材       |
| 適用機種   | ・インパクトドライバ14.4V以上<br>・ドリルドライバ14.4V以上 | 適正回転数 | 3,000rpm以下 |
| 材質     | 普通鋼                                  | 重量    | 12g        |

ドリル先端が先ネジタイプのインパクトビット

先ネジとケガキ刃を従来ドリルより小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を軽減。バッテリー寿命が20%UP

先ネジの回転力を利用して、押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.