


品番：EA824WG-303

品名：3x125mm 木工用オーガービット



販売価格	1,870円(税抜) / 2,057円(税込)		
カタログ価格	1,870円(税抜) / 2,057円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/07/01 09:12現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0959ページ		



仕様

用途	木材の深い貫通穴あけに	先端サイズ	3mm
全長	185mm	有効長	125mm
六角シャンク	6.35mm(1/4")	適用材	一般木材
適用機種	・インパクトドライバ14.4V以上 ・ドリルドライバ14.4V以上	適正回転数	3,000rpm以下
材質	普通鋼	重量	16g

ドリル先端が先ネジタイプのインパクトビット(ロング)

先ネジとケガキ刃を従来ドリルより小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を軽減。バッテリー寿命が20%UP

先ネジの回転力を利用して、押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.