品番: EA824WG-308

品名: 8x165mm 木工用オーガービット



販売価格	<b>1,720円</b> (税抜)/ 1,892円(税込)				
カタログ価格	1,720円(税抜)/1,892円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/10 13:39現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	0996ページ				











## 仕様

用途	木材の深い貫通穴あけに	先端サイズ	8mm
全長	225mm	有効長	165mm
六角シャンク	6.35mm(1/4")	適用材	一般木材
適用機種	・インパクトドライバ14.4V以上 ・ドリルドライバ14.4V以上	適正回転数	3,000rpm以下
材質	普通鋼	重量	47g

ドリル先端が先ネジタイプのインパクトビット(ロング)

先ネジとケガキ刃を従来ドリルより小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を軽減。バッテリー寿命が20%UP

先ネジの回転力を利用して、押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.