


品番：EA824WG-312

品名：12x195mm 木工用オーガービット



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,720円(税抜) / 1,892円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,720円(税抜) / 1,892円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/04/03 22:12現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0959ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|--------------------------------------|-------|------------|
| 用途 | 木材の深い貫通穴あけに | 先端サイズ | 12mm |
| 全長 | 270mm | 有効長 | 195mm |
| 六角シャンク | 6.35mm(1/4") | 適用材 | 一般木材 |
| 適用機種 | ・インパクトドライバ14.4V以上 ・ドリルドライバ14.4V以上 | 適正回転数 | 3,000rpm以下 |
| 材質 | 普通鋼 | 重量 | 103g |

ドリル先端が先ネジタイプのインパクトビット(ロング)

先ネジとケガキ刃を従来ドリルより小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を軽減。バッテリー寿命が20%UP

先ネジの回転力を利用して、押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.