

品番：**EA824WN-10**

品名：10mm 座ぐりドリル(1/4"六角軸)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,110円(税抜) / 1,221円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,110円(税抜) / 1,221円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/04/05 19:34現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0959ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|--------------------------------|-------|-------------|
| 六角シャンク | 6.35mm | 刃径 | 10mm |
| 溝長 | 10mm | 全長 | 92mm |
| 有効長 | 40mm | 適正回転数 | 600~1300rpm |
| 適用機種 | ・インパクトドライバー ・電気ドリル ・ボール盤 | | |

木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りの加工に

加工穴を削り取っていくので底面フラットな加工ができ、丸棒の差し込みに便利です。

特殊工具鋼刃を使用。切れ味抜群、切り口が非常に美しく仕上がります。

※斜め切りはφ20mm程度の小径ドリルに限り使用可能。配線作業などに。
(φ20mm以上は使用しないでください)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.