

品番：EA824WN-50

品名：50mm 座ぐりドリル(三角軸)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,760円(税抜) / 3,036円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,760円(税抜) / 3,036円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/04/04 11:23現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0959ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|------------------------------|-------|------------|
| シャンク | 三角軸(空回り防止) | 刃先径 | 50mm |
| 溝長 | 20mm | 全長 | 95mm |
| 有効径 | 40mm | 適正回転数 | 600~700rpm |
| 適用機種 | ・電気ドリル ・ボール盤 (右回転使用専用) | | |

木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りの加工に

加工穴を削り取っていくので底面フラットな加工ができ、丸棒の差し込みに便利です。

特殊工具鋼刃を使用。切れ味抜群、切り口が非常に美しく仕上がります。

※斜め切りはφ20mm程度の小径ドリルに限り使用可能。配線作業などに。
(φ20mm以上は使用しないでください)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.