品番: EA824WN-50

品名:50mm 座ぐりドリル(三角軸)



販売価格	<b>2,520円</b> (税抜)/2,772円(税込)				
カタログ価 格	2,520円(税抜)/2,772円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>3</b> (2025/12/17 15:11現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0996ページ				







## 仕様

	中級、中級の取材を取りを解しくは上のひます。		
シャンク	三角軸(空回り防止)	刃先径	50mm
溝長	20mm	全長	95mm
有効径	40mm	適正回転数	600~700rpm
適用機種	・電気ドリル ・ボール盤 (右回転使用専用)		

木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りの加工に

加工穴を削り取っていくので底面フラットな加工ができ、丸棒の差し込みに便利です。

特殊工具鋼刃を使用。切れ味抜群、切り口が非常に美しく仕上がります。

※斜め切りは $\phi$ 20mm程度の小径ドリルに限り使用可能。配線作業などに。 ( $\phi$ 20mm以上は使用しないでください)

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.