

品番：EA824WP-21A

品名：21x330mm オーガービット(12mm 六角軸)



販売価格	3,000円(税抜) / 3,300円(税込)		
カタログ価格	3,000円(税抜) / 3,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/04 15:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0959ページ		



#### 仕様


用途	木材の深い貫通穴あけに	先端サイズ	21mm
全長	330mm	有効長	240mm
六角シャンク	12mm	適用材	一般木材
適用機種	・電気ドリル ・ドリルドライバ(ハンドル付・18V以上)	適正回転数	1500rpm
材質	普通鋼		

ドリル先端が先ネジタイプの、ロングドリルビット

1本で、浅い貫通穴から深い貫通穴まで穴あけが可能

先ネジの回転力を利用して、押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能

#### 代替品

	品番 EA824WG-321 コメント
--	------------------------

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.