品番: EA824WP-36A

品名: 36x330mm オーガービット(12mm 六角軸)



販売価格	8,580円(税抜)/9,438円(税込)				
カタログ価 格	8,580円(税抜)/9,438円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/10 15:37現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	0996ページ				





仕様

用途	木材の深い貫通穴あけに	先端サイズ	36mm
全長	330mm	有効長	240mm
六角シャンク	12mm	適用材	一般木材
適用機種	・電気ドリル ・ドリルドライバ(ハンドル付・18V以 上)	適正回転数	1500rpm
材質	普通鋼		

ドリル先端が先ネジタイプの、ロングドリルビット

1本で、浅い貫通穴から深い貫通穴まで穴あけが可能

先ネジの回転力を利用して、押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.