品番: EA824WX-110A

品名: 110mm ウッディングコアドリル



販売価格	19,500円 (税抜)/21,450円(税込)				
カタログ価 格	19,500円(税抜)/21,450円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/09 06:15現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0990ページ				











仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	PCWS110
用途	木材、石膏ボード、ベニヤ、集成材、 FRP、窯業系・金属系サイディング、な どの穴あけに	刃先外径	110mm
有効長	130mm (カッター長:160mm)	シャンク径	13mm
シャンク形状	ストレートシャンク	チャックサイズ	13mm
適合電動工具	電気ドリル(※回転専用でお使いください。)	全長	295.2mm
重量	1128.9g		

独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断が可能。

木質系天井材へも穴あけ可能。(ダウンライト、人感センサー、火災警報機取付け等)

ポリクリックシャンク

切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に!

※窯業系サイディング穿孔時にはセンタードリルをEA820CF-1に取り替えてご使用ください。

※金属サイディングの場合、金属部の厚みはおおよそ0.5mm以内まで穿孔可能ですが、金属部の表面が平面状(小さい凹凸がない)の場合には不向きです。

代替品



品番 EA824WY-110

コメント 110mm SDS7° ラス シャンク

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.