


品番：EA824WX-110A

品名：110mm ウッディングコアドリル



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 20,400円(税抜) / 22,440円(税込) | | |
| カタログ価格 | 20,400円(税抜) / 22,440円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/05/01 05:07現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0953ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|--|---------|---------|
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | PCWS110 |
| 用途 | 木材、石膏ボード、ベニヤ、集成材、FRP、窯業系・金属系サイディング、などの穴あけに | 刃先外径 | 110mm |
| 有効長 | 130mm (カッター長:160mm) | シャンク径 | 13mm |
| シャンク形状 | ストレートシャンク | チャックサイズ | 13mm |
| 適合電動工具 | 電気ドリル(※回転専用でお使いください。) | 全長 | 295.2mm |
| 重量 | 1128.9g | | |

独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断が可能。

木質系天井材へも穴あけ可能。(ダウンライト、人感センサー、火災警報機取付け等)

ポリクリックシャンク

切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に!

※窯業系サイディング穿孔時にはセンタードリルをEA820CF-1に取り替えてご使用ください。

※金属サイディングの場合、金属部の厚みはおおよそ0.5mm以内まで穿孔可能ですが、金属部の表面が平面状(小さい凹凸がない)の場合には不向きです。

代替品



品番 EA824WY-110

コメント 110mm SDS7°ラッシュャンク

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.