品番: EA824WY-45

品名: 45mm ウッディングコアドリル(SDSシャンク)



販売価格	12,800円 (税抜)/ 14,080円(税込)				
カタログ価 格	12,800円(税抜)/14,080円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/09 06:37現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	0990ページ				









仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	PCWS45R
刃先外径	45mm	有効長	130mm
刃長	160mm	全長	305.7mm
重量	493.5g	シャンク形状	SDSシャンク(S)
用途	石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、 人造大理石、FRPの穴あけも可能 窯業系・金属系サイディング、木材など 多彩な壁材に対応 木質系天井材へのダウンライト、人感 センサー、火災警報器などの取付の下 穴に	替シャンク	EA822A-7

回転専用

ポリクリックシャンク

独自の刃先形状により、針が噛み込まず、安全に切断ができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.