


品番：EA824WY-45

品名：45mm ウッディングコアドリル(SDSシャンク)



販売価格	12,800円(税抜) / 14,080円(税込)		
カタログ価格	12,800円(税抜) / 14,080円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/18 16:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	PCWS45R
刃先外径	45mm	有効長	130mm
刃長	160mm	全長	305.7mm
重量	493.5g	シャンク形状	SDSシャンク(S)
用途	石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、 人造大理石、FRPの穴あけも可能 窯業系・金属系サイディング、木材など 多彩な壁材に対応 木質系天井材へのダウンライト、人感 センサー、火災警報器などの取付の下 穴に	替シャンク	EA822A-7
回転専用			
ポリクリックシャンク			
独自の刃先形状により、針が噛み込まず、安全に切断ができます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.