


品番：EA824WY-70

品名：70mm ウッディングコアドリル(SDSシャンク)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 19,200円(税抜) / 21,120円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 19,200円(税抜) / 21,120円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/05/01 03:53現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0953ページ                      |      |   |



## 仕様

|        |  |        |         |
|--------|--|--------|---------|
| メーカー   | ミヤナガ                                       | 型番     | PCWS70R |
| 用途     | 木材、石膏ボード、ベニヤ、集成材、FRP、窯業系・金属系サイディング、などの穴あけに | 刃先外径   | 70mm    |
| 有効長    | 130mm<br>(カッター長:160mm)                     | シャンク形状 | SDSプラス  |
| 適合電動工具 | 軽量型ハンマードリルSDSプラス(※回転専用でお使いください。)           | 全長     | 308.2mm |
| 重量     | 770.9g                                     |        |         |

独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断が可能。

木質系天井材へも穴あけ可能。(ダウンライト、人感センサー、火災警報機取付け等)

ポリクリックシャンク

切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に!

※窯業系サイディング穿孔時にはセンタードリルをEA820CF-1に取り替えてご使用ください。

※金属サイディングの場合、金属部の厚みはおおよそ0.5mm以内まで穿孔可能ですが、金属部の表面が平面状(小さい凹凸がない)の場合には不向きです。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.