品番: EA824WY-70

品名:70mm ウッディングコアドリル(SDSシャンク)



販売価格	19,900円 (税抜)/ 21,890円(税込)				
カタログ価 格	19,900円(税抜)/21,890円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/09 06:19現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0990ページ				













仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	PCWS70R
用途	木材、石膏ボード、ベニヤ、集成材、 FRP、窯業系・金属系サイディング、な どの穴あけに	刃先外径	70mm
有効長	130mm (カッター長:160mm)	シャンク形状	SDSプラス
適合電動工具	軽量型ハンマードリルSDSプラス(※回転専用でお使いください。)	全長	308.2mm
重量	770.9g		

独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断が可能。

木質系天井材へも穴あけ可能。(ダウンライト、人感センサー、火災警報機取付け等)

ポリクリックシャンク

切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に!

※窯業系サイディング穿孔時にはセンタードリルをEA820CF-1に取り替えてご使用ください。

※金属サイディングの場合、金属部の厚みはおおよそ0.5mm以内まで穿孔可能ですが、金属部の表面が平面状(小さい凹凸がない)の場合には不向きです。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.