

品番：EA825GK-2

品名：6-18mm ステップドリル(1/4"六角軸・HSS)



販売価格	4,600円(税抜)／ 5,060円(税込)		
カタログ価格	4,600円(税抜)／5,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/26 22:54現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0944ページ		



仕様

メーカー	ムラテックKDS	型番	SD-3MT
サイズ(mm)	6・8・10・12・14・16・18	六角シャンク	1/4”
材質	HSS(チタンコーティング)	穴あけ深さ	6mm
全長	75mm	重量	42g
スパイラル溝でスピーディーな穴あけ作業が可能です。			
耐久性抜群チタンコーティング			
穴開けや拡大、面取り加工に			
スチール鋼、真鍮に(2.3mm厚まで)			
ステンレスに(1.5mm厚まで)			
アルミ、プラスチック、薄いベニヤ板に(4mm厚まで)			
※ステンレス板は切削油をほどこし、低速回転でご使用ください。			
※連続でのご使用は熱を持ちますのでお控えください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

