

品番：EA825GK-4


品名：5-35mm ステップドリル(1/4"六角軸・HSS)



販売価格	9,150円(税抜)／10,065円(税込)		
カタログ価格	9,150円(税抜)／10,065円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/03/26 21:38現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0944ページ		



HSS鋼(ハイス)
ハイスとは高速鋼(High-speed steel)の略称であり、ハイスドリル・スチールを兼ねてハイスと名称されるハイスは高温下でも硬さを維持し、切削性を高めるために、鋼にクロム、バナジウム、ニッケル、モリブデン、コバルトなどを添加し、焼入れ等の熱処理を施した後に、研磨による処理を経て製造される。また、超硬合金とは異なり、衝撃衝撃に耐えては劣るが、耐用に優れている。



仕様

メーカー	ムラテックKDS	型番	SD-5MT
サイズ(mm)	5・7・ 5・10・13・16・19・21・23・26・29・31・33・35	六角シャンク	1/4"
材質	HSS(チタンコーティング)	穴あけ深さ	4mm
全長	86mm	重量	166g
スパイラル溝でスピーディーな穴あけ作業が可能です。			
耐久性抜群チタンコーティング			
穴開けや拡大、面取り加工に			
スチール鋼、真鍮に(2.3mm厚まで)			
ステンレスに(1.5mm厚まで)			
アルミ、プラスチック、薄いベニヤ板に(4mm厚まで)			
※ステンレス板は切削油をほどこし、低速回転でご使用ください。			
※連続でのご使用は熱を持ちますのでお控えください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

