

品番：EA825GM-2

品名：5-21mm ステップドリル(1/4"六角軸・HSS)



販売価格	7,840円(税抜) / 8,624円(税込)		
カタログ価格	7,840円(税抜) / 8,624円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/11 13:54現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0944ページ		



#### 仕様

六角シャンク	6.35mm (1/4")	穴あけサイズ	φ5・7・9・11・13・15・17・19・21mm
全長	75mm	加工厚さ	最大3.5mm
材質	HSS 刃先:シンニング加工		

1本で9サイズの加工が可能!

薄鉄板・銅板・合板・木材のバリ取り、穴のくり広げ、面取りなどに

スパイラルタイプで切り粉の排出がスムーズ

刃先はシンニング加工を施しており、喰い付きがよくポンチが不要

チタンコーティング仕様で耐摩耗、耐熱性に優れています。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.