


品番：EA825SB-161

品名：4-12mm ステップドリル(スパイラル/Co-HSS/blue+)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 10,900円(税抜) / 11,990円(税込) | | |
| カタログ価格 | 10,900円(税抜) / 11,990円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/07/01 08:31現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|-------|-------------------------|-------|-----------------------|
| サイズ | φ4・5・6・7・8・9・10・11・12mm | シャンク径 | 6mm |
| 全長 | 65mm | 材質 | コバルトハイス (blue+コーティング) |
| 対応被削材 | 鋼材、ステンレス、鋳鉄、アルミ・非鉄、特殊合金 | 入数 | 1本 |

特にステンレス鋼での使用に適しています。

先端にはスプリットポイント(シンニング加工)が施されているため、ポンチ打ちなしでも食い付きが良く、位置ズレしにくい設計です。

コバルトハイス(HSS-E(Co5))により、高温時でも硬度が低下しにくく、長寿命です。

CBN研磨によるスパイラル溝が、スムーズな切れ味と、バリの少ないきれいな穴あけを実現します。

切り粉が回転方向とは逆に排出されるよう設計されており、噛み込みトラブルを防ぎます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.