


品番：EA825V-18M

品名：6.0-18.0mm バリビット(9.5mm軸)



販売価格	7,210円(税抜) / 7,931円(税込)		
カタログ価格	7,210円(税抜) / 7,931円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/13 17:15現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0943ページ		



仕様

メーカー	LENOX(レノックス)	型番	30962MVB618
材質	M52ハイス鋼	サイズ	6・8・10・12・14・16・18mm
シャンク径	9.5mm(3/8")	全長	64mm
刃長	45mm	用途	ステンレス、軟鋼、鋳物、プラスチック、木材の穴あけに。ステンレス、鉄3mm厚迄穴あけ可能
適合電動機	電動ドリル(回転専用)		

シャンク形状は3面加工でしっかりツールを保持するため、滑る心配がありません。

刃形状は波形2枚刃タイプ(特許)を採用しており、速く、バリ等もなくきれいに正確な真円の穴をあけることができます。

センターポンチ、下穴は不要。すべらず正確に穴が開きます。

既存穴の拡大とバリ取り

溝を円形にしたり並んだ穴を溝型にします。

金属細工、電気設備、コントロールパネル、自動車板金、暖房、換気設備メンテナンス

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

