品番: EA825V-18M

品名: 6.0-18.0mm バリビット(9.5mm軸)



販売価格	7,780円(税抜) / 8,558円(税込)					
カタログ価 格	7,780円(税抜)/8,558円(税込)					
在庫数	最新在庫: 3 (2025/09/19 07:25現在)					
商品入数	1	販売単位	本			
カタログページ	0979ページ					















仕様

メーカー	LENOX (レノックス)	型番	30962MVB618
材質	M52ハイス鋼	サイズ	6·8·10·12·14·16·18mm
シャンク径	9.5mm(3/8")	全長	64mm
刃長	45mm	用途	ステンレス、軟鋼、鋳物、プラスチック、 木材の穴あけに。ステンレス、鉄3mm 厚迄穴あけ可能
適合電動機	電動ドリル (回転専用)		

シャンク形状は3面加工でしっかりツールを保持するため、滑る心配がありません。

刃形状は波形2枚刃タイプ(特許)を採用しており、速く、バリ等もなくきれいに正確な真円の穴をあけることができます。

センターポンチ、下穴は不要。すべらず正確に穴が開きます。

既存穴の拡大とバリ取に

溝を円形にしたり並んだ穴を溝型にします。

金属細工、電気設備、コントロールパネル、自動車板金、暖房、換気設備メンテナンス

株式会社エスコ