品番：EA825V-3B

品名：6.0-19.0mm バリビット(六角軸)

販売価格	7,330円（税抜）／ 8,063円（税込）			
カタログ価格	7,330円（税抜）／8,063円(税込)			
在庫数	最新在庫：0　（2025/09/19 06:08現在）			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ				



仕様

メーカー	LENOX（レノックス）	型番	30883VB3(六角軸)
サイズ(mm)	6･8･9.5･11･12.5･14･16･17.5･19	シャンク径(mm)	6.4（1/4”）
材質	M52ハイス鋼	用途	ステンレス、軟鋼、鋳物、プラスチック、木材の穴あけに。ステンレス、鉄3mm厚迄穴あけ可能
適合電動機	電動ドリル（回転専用）		
刃形状は波形2枚刃タイプ（特許）を採用しており、速く、バリ等もなくきれいに正確な真円の穴をあけることができます。			
既存穴の拡大とバリ取に			
溝を円形にしたり並んだ穴を溝型にします。			
金属細工、電気設備、コントロールパネル、自動車板金、暖房、換気設備メンテナンス			

代替品

品番　EA825SB-2

コメント　ﾒｰｶｰ違い、仕様をご確認ください

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.