

品番：EA825VC-4


品名：4本組 バリビット[LENOX]



販売価格	33,800円(税抜) / 37,180円(税込)		
カタログ価格	33,800円(税抜) / 37,180円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2024/05/04 07:46現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0995ページ		



品名	EA825VC-4
型番	30929VB30929
メーカー	LENOX
商品入数	1
販売単位	組
在庫数	2
カタログページ	0995



仕様

メーカー	LENOX(レノックス)	型番	30929VB30929
<セット内容>	4本組セット サイズ×シャンク径: 3~12.5mm×6.5mm、 6~19mm×9.5mm 4.5~22mm×9.5mm、 22~35mm×9.5mm (各1本入り)プラスチックケース入り	サイズ	3・4・4.5・5・5.5・6・7・8・8.5・9. 5・10・11・12・12.5mm×6.5mm(1 本) 6・8・9.5・11・12.5・14・16・17. 5・19mm×9.5mm(1本) 4.5・6・8・9.5・11・12.5・14・16・17. 5・19・20.5・22mm×9.5mm(1本) 22・28.5・31・32・35mm×9.5mm (1本)
用途	ステンレス、軟鋼、鋳物、プラスチック、 木材の穴あけに。ステンレス、鉄3mm 厚迄穴あけ可能	適合電動機	電動ドリル(回転専用)
ケースサイズ	190×100×40mm	総重量	420g

2枚刃なので速く切れ、長持ち。

センターポンチ、下穴は不要。すべらず正確に穴が開きます。

既存穴の拡大とバリ取り

溝を円形にしたり並んだ穴を溝型にします。

金属細工、電気設備、コントロールパネル、自動車板金、暖房、換気設備メンテナンス

代替品

	<p>品番 EA825V-1A コメント 仕様をご確認ください。</p>
	<p>品番 EA825V-8A コメント 仕様をご確認ください。</p>

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.