品番: EA826

# 品名:215x11mm ダイヤモンドやすり(コアードリル用)



販売価格	9,430円(税抜)/10,373円(税込)				
カタログ価 格	9,430円(税抜)/10,373円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/08/18 22:22現在)				
商品入数	1	販売単位	組		
カタログページ	0591ページ				















## コアドリルの刃先研磨に

## 仕様

全長	215mm	コーティング長	80mm
粒度	#200	幅	11mm
用途	コアドリルの刃先研磨	総重量	197g

#### 両面ダイヤ付

## ダイヤモンドやすりの上手な使い方

- A. できるだけ湿式研削を行ってください。乾式よりも切れ味がよく長持ちします。
- B.目づまりした場合は歯ブラシでよく洗浄してください。
- C. 特に目づまりの著しい時はダイヤの部分を硝酸溶液に数秒浸し、水で充分洗ってください。 必要以上に長く浸しますとかえって逆効果をまねき、精度も落ち、寿命も縮みますのでご注意ください。 超硬質合金、セラミックス・サーメット・ガラス等には使用しないでください。

## 目づまりした場合

- ・ブラシにてよく洗浄してください。
- ・特に目づまりの著しい時は柔らかいGC砥石などでドレッシングしてください。
- ※注意:ドレッシングは必要以上に行いますと、かえってダイヤの脱落の原因になります。

# 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.