

品番：EA826EG

品名：2.5-19.0mm ドリル研磨機



販売価格	51,000円(税抜) / 56,100円(税込)		
カタログ価格	51,000円(税抜) / 56,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/18 22:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0857ページ		



#### 仕様

研磨範囲	2.5~19mm	回転数	15000rpm
研磨ホイール材質	ダイヤモンド	先端角	118°、135°
電源	AC100V・50/60Hz、75W	コード長	1.8m(アース付)
本体サイズ	230×120×115(H)mm	重量	1.3kg
ケースサイズ	140×350×290(H)mm	セット標準付属品	・チャック(2.5~19mm) ・研磨ホイール(#180) ・接地3P⇒2P用変換アダプター ・レンチ

鉄工、石工用ドリルの研磨及びシンニングに

超硬、ハイス、チタン、コバルト、カーバイト、コンクリートドリルに使用できます。

削りしろ調整、角度調整が可能です。

19mmシャンクにも対応可能

センタリング(センター出し)が簡単にできるタイプです。

キャリーバック付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

