

品番：EA826EH

品名：2.5-13.0mm ドリル研磨機



販売価格	41,000円(税抜) / 45,100円(税込)		
カタログ価格	41,000円(税抜) / 45,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 62 (2026/05/18 22:25現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0857ページ		



#### 仕様

研磨範囲	2.5~13mm	回転数	15,000rpm
研磨ホイール材質	ダイヤモンド	先端角	118°、135°
電源	AC100V(50/60Hz)、75W	コード長	1.8m(アース付)
本体サイズ	126×196×115(H)mm	重量	1.8kg。
セット標準付属品	・チャック(2.5~13mm用) ・研磨ホイール(#180) ・接地3P⇒2P用変換アダプター ・レンチ		

超硬、ハイス、チタンドリルにも使用できます。

シンニングも可能。

センタリング(センター出し)が簡単にできるタイプです。

別売のEA826EH-2を使用すれば19mmまで可能です。

キャリーバック付

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

