


品番：EA826EM

品名：3.0-10.0mm ドリルシャープナー



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 6,130円(税抜) / 6,743円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 6,130円(税抜) / 6,743円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 7 (2026/06/21 08:47現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0857ページ                      |      |   |



#### 仕様

|   |          |      |            |
|---|----------|------|------------|
| 研磨範囲  | 3mm～10mm | 先端角  | 118°       |
| ドリル取付首径   | 42～43mm  | 適用機種 | 10mm用電気ドリル |
| 重量  | 400g     |      |            |
| 電気ドリルに取付けて使用する、鉄工ドリル専用研磨機<br>(キーレスチャックにはご使用出来ません。)  |          |      |            |
| 切れなくなったり、切れ味の悪くなったドリル刃が新品同様に研磨できます。   |          |      |            |
| 電気ドリルがあれば、作業現場や出張作業にも予備ドリル刃は不要です。   |          |      |            |
| ・素人では難しいドリル刃の研磨が、簡単にプロ顔負けの切れ味に!<br>本体を電気ドリルに装着し、「ドリル刃をサイズ表示の穴に差込、軽く押しながらねじる作業を数回繰り返す」だけで研磨できます。 |          |      |            |
| 交換砥石はEA826EM-1をご使用ください。   |          |      |            |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.