

品番：EA826NA-7


品名：180mm/#150 ダイヤモンドやすり(精密・3種・3本組)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 9,730円(税抜) / 10,703円(税込) | | |
| カタログ価格 | 9,730円(税抜) / 10,703円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2026/06/27 03:52現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
| カタログページ | 0576ページ | | |



| ◆断面形状と用途例◆ | |
|------------|-------------------|
| 名称 | 主な用途例 |
| 平面やすり | 平面の仕上げ |
| 半丸やすり | 曲面の仕上げ、 すみの仕上げ |
| 丸やすり | 丸の仕上げ |
| 溝やすり | 溝の仕上げ |
| 三角やすり | 鋭角の仕上げ |



仕様

| | | | |
|---------|---------------|----|--------------------|
| 仕様 | 3本セット(平・半丸・丸) | 粒度 | #150 |
| 軸径 | φ3.5mm | 全長 | 180mm |
| コーティング長 | 60mm | 幅 | 7.2mm、7.0mm、φ3.5mm |
| 刃材質 | SK | | |

EA826NA-8A、8B、8Eのセット

焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に

鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性があります。

ダイヤモンドやすりの上手な使い方

- A. できるだけ湿式研削を行ってください。乾式よりも切れ味がよく長持ちします。
- B. 目詰まりした場合は歯ブラシでよく洗浄してください。
- C. 特に目詰まりの著しい時はダイヤの部分に硝酸溶液に数秒浸し、水で充分洗ってください。
必要以上に長く浸すとかえって逆効果をまねき、精度も落ち、寿命も縮みますのでご注意ください。
超硬質合金、セラミックス・サーメット・ガラス等には使用しないでください。

目詰まりした場合

- ・ブラシにてよく洗浄してください。
 - ・特に目詰まりの著しい時は柔らかいGC砥石などでドレッシングしてください。
- ※注意:ドレッシングは必要以上に行いますと、かえってダイヤの脱落の原因になります。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.