



品番：EA826NE

品名：200mm ダイヤモンドヤスリ(精密・丸/3粒度・3本組)



販売価格	8,690円(税抜) / 9,559円(税込)		
カタログ価格	8,690円(税抜) / 9,559円(税込)		
在庫数	最新在庫：1 (2026/04/04 15:30現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0576ページ		



◆断面形状と用途例◆		
名称	断面形状	主な用途例
平形ヤスリ		平面の仕上げ
半丸形ヤスリ		曲面の仕上げ 溝の仕上げ
丸形ヤスリ		曲面の仕上げ
角形ヤスリ		直角面の仕上げ
三角形ヤスリ		鋭角面の仕上げ



仕様

セット内容	#200・#400・#600	形状	丸
全長	200mm	コーティング長	70mm
刃幅	4.2mm	軸径	φ4mm
刃材質	SK		

EA826NE-20、40、60のセット

焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に

鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性があります。

ダイヤモンドやすりの上手な使い方

- A. できるだけ湿式研削を行ってください。乾式よりも切れ味がよく長持ちします。
- B. 目詰まりした場合は歯ブラシでよく洗浄してください。
- C. 特に目詰まりの著しい時はダイヤの部分に硝酸溶液に数秒浸し、水で充分洗ってください。
必要以上に長く浸すとかえって逆効果をまねき、精度も落ち、寿命も縮みますのでご注意ください。
超硬質合金、セラミックス・サーメット・ガラス等には使用しないでください。

目詰まりした場合

- ・ブラシにてよく洗浄してください。
 - ・特に目詰まりの著しい時は柔らかいGC砥石などでドレッシングしてください。
- ※注意：ドレッシングは必要以上に行いますと、かえってダイヤの脱落の原因になります。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.