



品番：EA826NF-40

品名：140mm/#400 ダイヤモンドやすり(精密・平)



販売価格	3,100円(税抜) / 3,410円(税込)		
カタログ価格	3,100円(税抜) / 3,410円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/27 03:52現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0577ページ		



### 仕様

全長(mm)	140	コーティング長(mm)	50
粒度	#400	形状(mm)	平(6.3×1.5)
軸径	φ3mm	刃材質	SK

焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に

鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性があります。

#### ダイヤモンドやすりの上手な使い方

- A. できるだけ湿式研削を行ってください。乾式よりも切れ味がよく長持ちします。
- B. 目詰まりした場合は歯ブラシでよく洗浄してください。
- C. 特に目詰まりの著しい時はダイヤの部分を硝酸溶液に数秒浸し、水で充分洗ってください。  
必要以上に長く浸しますとかえって逆効果をまねき、精度も落ち、寿命も縮みますのでご注意ください。  
超硬質合金、セラミックス・サーメット・ガラス等には使用しないでください。

#### 目詰まりした場合

- ・ブラシにてよく洗浄してください。
  - ・特に目詰まりの著しい時は柔らかいGC砥石などでドレッシングしてください。
- ※注意:ドレッシングは必要以上に行いますと、かえってダイヤの脱落の原因になります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.