


品番：EA826SA-5

品名：170mm/#150 ダイヤモンドやすり(5種・5本組)



販売価格	11,600円(税抜)／12,760円(税込)		
カタログ価格	11,600円(税抜)／12,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/28 14:48現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0579ページ		



仕様

セット内容	5本セット(平・半丸・三角・角・丸)	粒度	#150
全長(mm)	170	コーティング長(mm)	50
形状(mm)	平(4×2.2) 半丸(5×2) 三角(4) 角(2.6) 丸(φ2.9)		
焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に			
鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性があります。			
鉄工用			
ダイヤモンドやすりの上手な使い方 A. できるだけ湿式研削を行ってください。乾式よりも切れ味がよく長持ちします。 B. 目詰まりした場合は歯ブラシでよく洗浄してください。 C. 特に目詰まりの著しい時はダイヤの部分に硝酸溶液に数秒浸し、水で充分洗ってください。 必要以上に長く浸しますとかえって逆効果をまねき、精度も落ち、寿命も縮みますのでご注意ください。 超硬質合金、セラミックス・サーメット・ガラス等には使用しないでください。			
目詰まりした場合 ・ブラシにてよく洗浄してください。 ・特に目詰まりの著しい時は柔らかいGC砥石などでドレッシングしてください。 ※注意:ドレッシングは必要以上に行いますと、かえってダイヤの脱落の原因になります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.