

品番：EA826SC-5A

品名：185mm/#150 ダイヤモンドやすり(平)



販売価格	5,400円(税抜) / 5,940円(税込)		
カタログ価格	5,400円(税抜) / 5,940円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/04 22:39現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0579ページ		



◆断面形状と用途例◆		
名称	断面形状	主な用途例
平形やすり		平面の仕上げ
半丸形やすり		曲面の仕上げ すみの仕上げ
丸形やすり		丸面の仕上げ
角形やすり		直角すりの面の 仕上げなど
三角形やすり		直角すりの面を かつら削り仕上げ



仕様

全長(mm)	185	コーティング長(mm)	60
粒度	#150	形状(mm)	平(7.2×2.7)

焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に

鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性があります。

鉄工用

ダイヤモンドやすりの上手な使い方

- A. できるだけ湿式研削を行ってください。乾式よりも切れ味がよく長持ちします。
- B. 目詰まりした場合は歯ブラシでよく洗浄してください。
- C. 特に目詰まりの著しい時はダイヤの部分を硝酸溶液に数秒浸し、水で充分洗ってください。
必要以上に長く浸しますとかえって逆効果をまねき、精度も落ち、寿命も縮みますのでご注意ください。
超硬質合金、セラミックス・サーメット・ガラス等には使用しないでください。

目詰まりした場合

- ・ブラシにてよく洗浄してください。
 - ・特に目詰まりの著しい時は柔らかいGC砥石などでドレッシングしてください。
- ※注意:ドレッシングは必要以上に行いますと、かえってダイヤの脱落の原因になります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.