


品番：EA826SE-60


品名：215mm/#600 ダイヤモンドやすり(3種・3本組)



販売価格	18,100円(税抜) / 19,910円(税込)		
カタログ価格	18,100円(税抜) / 19,910円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/01 09:10現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0579ページ		



◆断面形状と用途例◆	
名称	用途例
平形やすり	平面の仕上げ
半丸形やすり	曲面の仕上げ、すみの仕上げ
丸形やすり	丸の仕上げ
特殊やすり	特定の形状の仕上げなど
三角形やすり	鋭角の仕上げ、溝の仕上げ



仕様

仕様	3本セット(平・半丸・丸)	全長(mm)	215
コーティング長(mm)	80	粒度	#600
形状(mm)	平:11×3.5 半丸:12.3×3.8 丸:φ5.7	刃材質	SK

焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に

鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性があります。

鉄工用

ダイヤモンドやすりの上手な使い方

- A. できるだけ湿式研削を行ってください。乾式よりも切れ味がよく長持ちします。
- B. 目詰まりした場合は歯ブラシでよく洗浄してください。
- C. 特に目詰まりの著しい時はダイヤモンドの部分を硝酸溶液に数秒浸し、水で充分洗ってください。
必要以上に長く浸しますとかえって逆効果をまねき、精度も落ち、寿命も縮みますのでご注意ください。
超硬質合金、セラミックス・サーメット・ガラス等には使用しないでください。

目詰まりした場合

- ・ブラシにてよく洗浄してください。
 - ・特に目詰まりの著しい時は柔らかいGC砥石などでドレッシングしてください。
- ※注意:ドレッシングは必要以上に行いますと、かえってダイヤモンドの脱落の原因になります。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.