


品番：EA826VL-45

品名：57x30x0.60mm/ #140 ダイヤモンド 鑢(平面・薄刃)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,320円(税抜) / 4,752円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,320円(税抜) / 4,752円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/04/04 19:49現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0581ページ | | |



薄型で柔軟性がある為、狭い隙間等で使用できます

仕様

| | | | |
|-------------|---------------------|---------|-------------------|
| 全長 | 57mm | コーティング長 | 30mm |
| 厚み | 0.6mm | 粒度 | 電着ダイヤモンド#120/#140 |
| ヤスリ幅 | 20mm | 材質 | ダイヤモンド粒 |
| 用途 | プラスチックの型やアルミニウムなどに。 | ハンドル | EA826VL-0(別売) |
| 薄型フラット(砲弾型) | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.