


品番：EA827A-1B

品名：サークルカッター(超硬付)



販売価格	6,300円(税抜) / 6,930円(税込)		
カタログ価格	6,300円(税抜) / 6,930円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/05/01 17:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0136ページ		



#### 仕様

メーカー	神沢鉄工	型番	K-107
用途	窯業系サイディングなどの外壁材やFRPなどの穴あけに	穴あけ範囲	40~200mm
板厚	30mmまで	シャンク	10mm(三面軸)
刃材質	炭素鋼(超硬チップ付き)	重量	380g
対応機種	電気ドリル10mm以上、ボール盤		

切削バランスと切削スピードに優れた2枚刃タイプの超硬チップ付き自由錐

デッキ材や耐火ボードにも対応

低速で使用して下さい。

見やすい蛍光カラー目盛り

コンパクトサイズで狭い場所でも安定作業

穴径の調節は工具不要で蝶ねじだけで簡単に調節が可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

