

品番：EA827AP-3

品名：φ60-160mm フリーホールソー



販売価格	44,600円(税抜) / 49,060円(税込)		
カタログ価格	44,600円(税抜) / 49,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 19:20現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0137ページ		



仕様

メーカー	パナソニック	型番	EZ1SX1
用途	石膏ボード・ケイカル板・窯業系サイディング材等の穴あけ作業に	穴あけ範囲	φ60~160mm
シャンク径	φ10mm	板厚	石膏ボード、コンパネ:12mmまで ケイカル板:6mmまで 窯業系サイディング材:16mmまで
切り込み深さ	フリーホールソー装着時:0~33mm	サイズ	φ219×286(H)mm
重量	1.4kg	付属品	超硬刃(窯業系サイディング材対応・2本組)、ソフトバッグ、センタードリル(φ6金工ドリル)、集じんカバー、集じんカバーキャップ、T型六角レンチ、集じんカバーネジ部用オイル

石膏ボード、コンパネに加え、ケイカル板、窯業系サイディング材の開口にも対応

切削性が高い新超硬刃で、高硬度材の開口が可能に。
作業負担や施工時間を大幅に軽減し、これまでにない作業の効率化を実現します。

別売りのバイメタルホールソーで金属化粧板や化粧軽天材の穴あけ、軽天下地の加工ができます。

密着度の高いWリップ構造で粉じんをしっかりキャッチ

集じんカバーが取り外せて水洗いが可能、簡単メンテナンス

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.