

品番 : EA827AR-1

品名 :  $\phi 47\text{-}150\text{mm}$  フリー ホルソー



販売価格	23,700円(税抜)／26,070円(税込)		
カタログ価格	23,700円(税抜)／26,070円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/17 11:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0136ページ		



#### 仕様

メーカー	未来工業	型番	FH-150
用途	ダウンライトの穴あけなど、天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけに最適	適用	石膏ボード(25mmまで) 合板(12mmまで)
切削径	47~150mm	シャンク径	$\phi 10\text{mm}$
センタードリル径	$\phi 6.0\text{mm}$	本体直径	204mm
付属品	替刃(2枚)・スパナ・掃除用ハケ・携帯袋		

お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK

寸法調整ができる両刃同時調整式

丈夫な透明カバーと防塵クッション付きで切粉の飛び散りを防げます

ラバータイプの防塵クッション付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.