


品番 : EA827FF-125

品名 : 25.0mm カウンターシンク(10mm軸・Co-HSS)



販売価格	12,000円(税抜) / 13,200円(税込)		
カタログ価格	12,000円(税抜) / 13,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/15 22:19現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

最大径	25mm	先端径	3.8mm
シャンク径	10mm	全長	67mm
先端	90°	刃数	3枚
材質	HSSE (Co5)	規格	DIN335C
対応被削材	スチール、ステンレス、鋳鉄、アルミ、銅合金、プラスチック、チタン合金		
ステンレス鋼用HSSE製精密皿穴加工用タップ			
不等ピッチ設計と特殊研磨された溝を採用			
不等ピッチ設計により、スムーズな切削と振動のない加工を実現			
最適化された溝形状により、理想的な切りくず排出と放熱を確保			
送り抵抗の低減			
三角シャンクによる完璧な動力伝達			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

